


TECHNICAL SPECIFICATION

Tout Va Bien

ANTOINE+MANUEL
2009



COMPONENTS AND MATERIAL:

MODULES, SIDES AND DOORS are made from a manufactured MDF fibre board available in various thicknesses. The pieces are painted in micro-textured anthracite (RAL 7024). Doors, tops and sides are injected with an integral polyurethane with a chipboard support. The boxes are fixed together with mechanical connections.

LEGS are solid alder and lacquered with a micro-textured paint (the same colour as the doors). Incorporated within the legs are a metallic ring of M8 for attachment to the main body. Legs with code AM 04, are injected with integral polyurethane and incorporate a regulating piece. There are four different models to be chosen from to create a distinct and personal combination. Pieces include a treatment to resist xylophagous (i.e. worm wood).

HINGE spring opening in white zinc plated steel. "PUSH TO OPEN" system for doors.

FINISHES:

Modules, sides, doors and legs available in two colours: white and grey anthracite (RAL 7024).

DIMENSIONS:

MODULE 1:

130 x 57 x h. 50cm / 51 x 22,5 x h. 20"

(Height 82cm with legs and 102cm with the mountain top)

MODULE 1'5:

190 x 57 x h. 50cm / 75 x 22,5 x h. 20"

(Height 82cm with legs and 102cm with the mountain top)

MODULE 2:

250 x 57 X h. 50cm / 98,5 x 22,5 x h. 20"

(Height 82cm with legs and 102cm with the mountain top)

STACKED MODULE 1:

130 x 57 X h. 100cm / 51 x 22,5 x h. 40"

(Height 142cm with legs)

WEIGHT:

MODULE 1: 62 Kg. (including modules, doors, legs and top)

LIMITATIONS:

Once this piece has been installed, regulate the doors with a special key provided by BD, with the purpose of assuring the final correction/ tuning of stability.

It is recommended that the piece not be dragged along the floor once mounted and installed.


For other limits, please refer to the installation instructions.

PACKAGING:

The modules are individually wrapped and protected for transport.

COMPONENTS:

Legs



Option top with mountain



Option flat top



Option prism top



Flat lateral



Prism lateral




Left doors





Right doors


1 Module




1 Module & Half module



2 Modules



1 Stacked Module



MEASUREMENTS IN CM and INCHES



Bd Barcelona design

Ramon Turró, 126 / 08005 Barcelona
Tel +34 93 458 69 09 / Fax +34 93 207 36 97
bd@bdbarcelona.com / www.bdbarcelona.com

Oficina Técnica

Carretera Capellades / km 22,750
Narcís Monturiol, 7 / Pol. Ind Sesrovires
Sant Esteve de Sesrovires / 08635 Barcelona
Tel +34 93 771 30 51


MAINTENANCE AND CLEANING:

The furniture should be cleaned with a damp cloth or mild soap, recommended to use green baize.
Do not use cleaning solvents or alcohols and their derivatives.

MAXIMUM LOAD OF WEIGHT

It is recommended not to place any objects on top of the cabinet. Any damage will not be responsibility of BD Barcelona.

- The maximum weight recommended to load on each shelf: 30Kg. distributed weight.



SAFETY RECOMENDATIONS

- Do NOT sit or stand on the cabinet.
- Do NOT hang on the doors while open.
- Cabinet must be attached to the wall in the case of having 2 stacked modules.



Bd Barcelona design

Ramon Turró, 126 / 08005 Barcelona
Tel +34 93 458 69 09 / Fax +34 93 207 36 97
bd@bdbarcelona.com / www.bdbarcelona.com


Oficina Técnica

Carretera Capellades / km 22,750
Narcís Monturiol, 7 / Pol. Ind Sesrovires
Sant Esteve de Sesrovires / 08635 Barcelona
Tel +34 93 771 30 51

FICHA TÉCNICA

Tout Va Bien

ANTOINE+MANUEL
2009



COMPONENTES Y MATERIALES:

Contenedores, frontales y puertas fabricados tablero de fibras MDF en diferentes espesores. Las piezas se lacan en blanco o gris antracita microtexturado (RAL 7024). Puertas, sobres y laterales en inyección de poliuretano integral, con soporte de tablero aglomerado. Los contenedores se fijan entre ellos mediante unión mecánica.

PATAS en madera de aliso macizo de una sola pieza, con lacado microtexturado en el mismo color que las puertas. Incorporan placa metálica con rosca de M8 para el montaje. Pata AM 04 en inyección de poliuretano integral. Las patas incorporan un taco regulador. El cliente podrá escoger entre 4 modelos distintos para crear su propia combinación. Incorporan un tratamiento contra xilófago.

BISAGRAS con muelle de apertura en acero zincado blanco.

SISTEMA DE APERTURA automático mediante pulsación de la puerta.

ACABADOS:

CONTENEDORES, FRONTALES, PUERTAS Y PATAS en dos colores: blanco y gris antracita (RAL 7024).

LIMITACIONES:

Una vez instalado el mueble, regular las patas con la llave especial entregada por Bd, con el fin de asegurar una correcta estabilidad del mueble.

Se recomienda no arrastrar el mueble una vez montado.

Otras limitaciones consultar instrucciones de montaje.

DIMENSIONES:

-1 módulo:

130x57xh. 50cm / 51 x 22,5 x h. 20"
h. 82cm. (con patas) h. 102 (top montaña)

-1 módulo y medio:

190x57xh. 50cm / 75 x 22,5 x h. 20"
h. 82cm. (con patas) h. 102 (top montaña)

-2 módulos:

250x57xh. 50cm / 98,5 x 22,5 x h. 20"
h. 82cm. (con patas) h. 102 (top montaña)

-1 módulo remontado:

130x57xh. 100cm / 51 x 22,5 x h. 40"
h. 142cm. (con patas)

PESO:


1 módulo: 62 Kg. (incluye contenedor, puertas, patas y sobre)

EMBALAJE:

Los modelos se enviarán debidamente embalados por módulos.

COMPONENTES:

Patas




Top
con montaña



Top liso



Top prisma




Lateral liso




Lateral prisma




Puertas Izquierdas



Puertas derechas




Puertas Izquierdas





Puertas derechas


1 Module




1 Module & Half module



2 Modules



1 Stacked Module



Bd Barcelona design

Ramon Turró, 126 / 08005 Barcelona
Tel +34 93 458 69 09 / Fax +34 93 207 36 97
bd@bdbarcelona.com / www.bdbarcelona.com

Technical department

Carretera Capellades / km 22,750
Narcís Monturiol, 7 / Pol. Ind Sesrovires
Sant Esteve de Sesrovires / 08635 Barcelona
Tel +34 93 771 30 51


MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA:

El mueble se debe limpiar con un paño húmedo o con jabón neutro, recomendable usar bayetas ecológicas. No utilizar productos de limpieza con alcoholes y disolventes o sus derivados.

CARGA MÁXIMA

Se recomienda no colocar objetos encima del cabinet. BD Barcelona no se hace responsable de posible daños.

- La carga máxima recomendada encima de cada balda es de 30Kg. (peso distribuido)



RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

- NO sentarse o ponerse de pie encima del mueble.
- NO colgarse de las puertas cuando están abiertas.
- El mueble debe fijarse a la pared en el caso de llevar 2 módulos remontados.



Bd Barcelona design

Ramon Turró, 126 / 08005 Barcelona
Tel +34 93 458 69 09 / Fax +34 93 207 36 97
bd@bdbarcelona.com / www.bdbarcelona.com

Technical department

Carretera Capellades / km 22,750
Narcís Monturiol, 7 / Pol. Ind Sesrovires
Sant Esteve de Sesrovires / 08635 Barcelona
Tel +34 93 771 30 51